

多针节点 VABE-S6-1LF-C-M1-C36M

订货号: 543412

FESTO



数据表

特性	值
基于标准	EN 61984
安装位置	可选
最大阀位数量	16, 带双稳态阀 32, 带单稳态阀
最大合成电流	6 A
标称工作电压 DC	24 V
抗电涌性	1.5 kV
40°C 时的额定电流	1 A
污染等级	3
允许的电压波动	+/- 10 %
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟低电压指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国电气设备相关规定
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防护等级	IP65 NEMA 4
环境温度	-5 °C...50 °C
产品重量	545 g
电气控制	多针插头
电气接口	插座/接线端子排
盖子材料	PA
外壳材料	压铸铝