

分支模块
MS4-A-IPM-80
订货号: 543498

FESTO



数据表

特性	值
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 °C...60 °C
产品重量	124 g
材料说明	RoHS 合规
底座材料	压铸铝
密封件材料	NBR
中空螺栓材料	压铸铝
模块连接件材料	压铸铝
螺钉材料	钢