


**膜片式干燥器**  
**MS6-LDM1-1/2-P20**

订货号: 543644

**FESTO**



## 数据表

特性	值
规格	6
系列	MS
安装位置	垂直 +/- 5°
结构特点	膜片式干燥器
工作压力	3 bar...12.5 bar
标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化)	200 l/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [1:4:2]
工作和先导介质说明	不可用润滑介质工作
压力露点下降	20 K
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-20 °C...60 °C
适合食品行业使用	见补充材料说明
输出口空气纯净度等级	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [1:3:2]
介质温度	2 °C...50 °C
环境温度	2 °C...50 °C
产品重量	1.05 kg
安装方式	要么: 管式安装 带附件
气接口, 气口 1	G1/2
气接口, 气口 2	G1/2
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	压铸铝
碗罩材料	精制铝合金