

膜片式干燥器  
LDM1-1/2-D-MAXI-600  
订货号: 543668

FESTO



数据表

| 特性                      | 值                               |
|-------------------------|---------------------------------|
| 规格                      | Maxi                            |
| 系列                      | D                               |
| 安装位置                    | 垂直 +/-5°                        |
| 结构特点                    | 膜片式干燥器                          |
| 工作压力                    | 3 bar...12.5 bar                |
| 标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化） | 600 l/min                       |
| 工作介质                    | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [1:3:1] |
| 压力露点下降                  | 20 K                            |
| 耐腐蚀等级 CRC               | 2 - 中等耐腐蚀能力                     |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 储存温度                    | -20 °C...60 °C                  |
| 介质温度                    | 2 °C...50 °C                    |
| 环境温度                    | 2 °C...50 °C                    |
| 产品重量                    | 2250 g                          |
| 安装方式                    | 管式安装<br>带附件<br>要么：              |
| 气接口，气口 1                | G1/2                            |
| 气接口，气口 2                | G1/2                            |
| 外壳材料                    | 压铸锌                             |
| 碗罩材料                    | 精制铝合金                           |