


膜片式干燥器 LDM1-1-D-MAXI-1000

订货号: 543675

FESTO



数据表

特性	值
规格	Maxi
系列	D
安装位置	垂直 +/-5°
结构特点	膜片式干燥器
工作压力	3 bar...12.5 bar
标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化)	1000 l/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [1:3:1]
压力露点下降	17 K
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-20 °C...60 °C
介质温度	2 °C...50 °C
环境温度	2 °C...50 °C
产品重量	2450 g
安装方式	管式安装 带附件 要么:
气接口, 气口 1	G1
气接口, 气口 2	G1
外壳材料	压铸锌
碗罩材料	精制铝合金