


信号转换器
SVE4-US-R-HM8-2P-M8
订货号: 544217

FESTO



数据表

特性	值
认证	RCM 商标 c UL us 认证 (OL)
UL 环境温度	-20 °C...60 °C
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟电磁兼容性指令 符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
材料说明	RoHS 合规
模拟输入	0 – 10 V +/-0.3 V
环境温度	-20 °C...70 °C
开关输出	2xPNP
开关功能	可自由编程
开关元件功能	可切换
短路电流额定值	脉冲式
过载保护	可用
工作电压范围 DC	10 V...30 V
电气接口 1, 连接类型	插座
电气接口 1, 连接系统	M8x1, A 编码, 符合 EN 61076-2-104 标准
电气接口 1, 接口/线芯数	4
电气接口 1, 安装类型	螺丝锁
电气接口 2, 接口类型	插头
电气接口 2, 连接系统	M8x1, A 编码, 符合 EN 61076-2-104
电气接口 2, 接口/线芯数	4
电气接口 2, 安装类型	螺丝锁
产品重量	19 g
外壳材料	ABS
设置选项	示教
防护等级	IP65
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L