


垂直气源板
VABF-S3-2-P1A3-G18
订货号: 544435

FESTO



数据表

特性	值
宽度	18 mm
基于标准	ISO 15407-1
安装位置	可选
垂直气动互联	替代压缩空气供应 1
工作压力	-0.9 bar...10 bar
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	500 l/min
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防护等级	IP65 NEMA 4
环境温度	-5 °C...50 °C
产品重量	146 g
采用垂直叠加安装	安装在气路板上 位于单个底座上
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	压铸铝