

保护罩
NECV-S1W37
订货号: 545974



数据表

特性	值
应用领域	仅用于多针插头接口，阀岛 VTSA/VTSA-F
产品重量	180 g
电气接口 1，功能	现场设备端
电气接口 1，设计	直角式
电气接口 1，连接类型	插座
电气接口 1，电缆出口	直角式
电气接口 1，连接系统	Sub-D
电气接口 1，接口/线芯数	37
电气接口 1，使用的接口/线芯	37
电气接口 1，安装类型	3x M4 螺丝
电气接口 2，连接系统	压接触点
工作电压范围 DC	0 V...30 V
40°C 时的额定电流	2 A
抗电涌性	1 kV
电缆接头	M20x1.5
电缆直径	5 mm...13 mm
标称导线横截面积	0.08 mm ² ...0.5 mm ²
防护等级	IP65 NEMA 4
防护等级说明	在组装好的状态下
环境温度	-5 °C...50 °C
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
外壳材料	PA