


真空安全阀
ISV-M4
订货号: 545996

FESTO



数据表

特性	值
规格	M4
适用于喷射脉冲	0.8 Mpa
适合喷射脉冲	8 bar
安装位置	可选
工作压力	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar
-0.5 bar 时的所需吸气体积流量	1 l/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	1.5 g
安装方式	拧入
气接口, 气口 1	M4
气接口, 气口 2	M4
过滤器材料	烧结青铜
外壳材料	精制铝合金