



电磁阀

MFHB-2-1/4-B

订货号: 546064

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	两位两通, 常闭, 单稳态
驱动方式	电控
标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化)	600 l/min
工作气口	G1/4
工作电压	通过电磁线圈, 须另外订购
工作压力	2 bar...8 bar
结构特点	提动座
复位类型	弹簧复位
防护等级	IP65
公称通径	7 mm
安装位置	可选
手控装置	锁定式
关闭时间	23 ms
打开时间	12 ms
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-5 °C...40 °C
产品重量	575 g
先导排气口 84	M5
气接口, 气口 1	G1/4
气接口, 气口 2	G1/4
密封件材料	NBR
外壳材料	铝 阳极氧化