

快拧接头 CK-1/2-PK-9

订货号: 546069

FESTO



数据表

特性	值
公称通径	9 mm
旋入螺钉上的密封件类型	密封圈
安装位置	可选
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
气接口，气口 1	外螺纹 G1/2
气接口，气口 2	用于倒钩接头内径 9 mm，带螺母
外壳材料	铝 阳极氧化