


节流板  
VABF-S2-1-F1B1-C  
订货号: 546095

FESTO



数据表

| 特性                       | 值                                      |
|--------------------------|----------------------------------------|
| 宽度                       | 43 mm                                  |
| 基于标准                     | ISO 5599-2                             |
| 安装位置                     | 可选                                     |
| 垂直气动互联                   | 节流板, 排气流量控制                            |
| 工作压力                     | -0.09 Mpa...1 Mpa<br>-0.9 bar...10 bar |
| 标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化) | 1100 l/min                             |
| CE 认证 (见合格声明)            | 符合欧盟《简易压力容器指令》                         |
| CE 标记 (见合格声明)            | 符合英国电气设备相关规定                           |
| 工作介质                     | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]       |
| 工作和先导介质说明                | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)                 |
| 耐腐蚀等级 CRC                | 0 - 无耐腐蚀能力                             |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性      | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| 防护等级                     | IP65<br>NEMA 4                         |
| 环境温度                     | -5 °C...50 °C                          |
| 产品重量                     | 220 g                                  |
| 采用垂直叠加安装                 | 安装在气路板上<br>位于单个底座上                     |
| 材料说明                     | RoHS 合规                                |
| 外壳材料                     | 压铸铝                                    |