



基本阀
LR-D-MIDI
订货号: 546424

FESTO



数据表

特性	值
规格	Midi
系列	D
控制锁	可锁定旋转手柄
安装位置	可选
结构特点	直动式膜片减压阀
控制器功能	输出压力常数 具有主压力补偿功能 带二级排气
压力表（模拟）或压力显示器（数字）	为 G1/4 准备
工作压力	1.6 Mpa 16 bar
压力调节范围	0.5 bar...12 bar
最大压力迟滞	0.02 Mpa 0.2 bar 2.9 psi
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	503 ft ³ /min
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
输出口空气纯净度等级	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
介质温度	14 °F...140 °F
环境温度	14 °F...140 °F
产品重量	23.1 oz
安装方式	面板式安装 管式安装 带附件
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
外壳材料	压铸锌