


# 基本阀

## LF-D-MAXI-A-U

订货号: 546435

FESTO



## 数据表

| 特性                       | 值   |
|--------------------------|---|
| 规格                       | Maxi  |
| 系列                       | D   |
| 安装位置                     | 垂直 +/- 5°   |
| 过滤等级                     | 40 µm   |
| 冷凝水排放装置                  | 全自动   |
| 结构特点                     | 烧结式过滤器, 带冷凝液分离器   |
| 保护罩                      | 金属保护罩   |
| 冷凝水分离程度                  | 75 %  |
| 工作压力                     | 0.2 Mpa...1.2 Mpa<br>2 bar...12 bar<br>29 psi...174 psi |
| 标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化) | 786 ft³/min   |
| 工作介质                     | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>惰性气体                |
| 耐腐蚀等级 CRC                | 2 - 中等耐腐蚀能力   |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性      | VDMA24364-B1/B2-L                                       |
| 储存温度                     | 14 °F...140 °F  |
| 输出口空气纯净度等级               | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>惰性气体                |
| 介质温度                     | 41 °F...140 °F  |
| 环境温度                     | 41 °F...140 °F  |
| 孔径                       | 40 µm   |
| 产品重量                     | 46.9 oz   |
| 安装方式                     | 管式安装<br>带附件   |
| 材料说明                     | RoHS 合规   |
| 过滤器材料                    | PE  |
| 外壳材料                     | 压铸锌   |
| 碗罩材料                     | PC  |