


# 基本阀 LFMA-D-MINI-U

订货号: 546439

FESTO



## 数据表

特性	值
系列	D
规格	Mini
结构特点	纤维过滤器
过滤等级	0.01 μm
冷凝水排放装置	手动旋转
工作压力	0.1 Mpa...1.6 Mpa 1 bar...16 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010[6:4:4] 惰性气体
输出口空气纯净度等级	压缩空气符合 ISO 8573-1:2010 [3:4:2] 惰性气体
过滤效率	99.9999 %
保护罩	金属保护罩
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	33.8 °F...140 °F
环境温度	14 °F...140 °F
过滤效率, 细颗粒	99995 %
MPPS	0.05 μm
过滤效率 MPPS	99.95 %
残余含油量	2.7E-07 oz/yd <sup>3</sup>
过滤效率, 油气溶胶	99 %
安装方式	管式安装 带附件 要么:
安装位置	垂直 +/-5°
外壳材料	压铸锌
过滤器材料	硼硅酸盐纤维
碗罩材料	PC
材料说明	RoHS 合规
产品重量	8.75 oz