


基本阀
LF-D-5M-MINI-U
订货号: 546451

FESTO



数据表

特性	值
规格	Mini
系列	D
安装位置	垂直 +/-5°
过滤等级	5 µm
冷凝水排放装置	手动旋转
结构特点	烧结式过滤器，带冷凝液分离器
保护罩	金属保护罩
冷凝水分离程度	75 %
工作压力	0 Mpa...1.6 Mpa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	126 ft³/min
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [:-9:-] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
输出口空气纯净度等级	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [6:8:4] 惰性气体
介质温度	14 °F...140 °F
环境温度	14 °F...140 °F
孔径	5 µm
产品重量	8.75 oz
安装方式	管式安装 带附件
材料说明	RoHS 合规
过滤器材料	PE
外壳材料	压铸锌
碗罩材料	PC