


双耳环
SG-UNF3/8"-24-B
订货号: 546540

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|-----------------------|
| 规格 | UNF3/8-24 |
| 基于标准 | DIN 71752 ISO 8140 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 - 低耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 环境温度 | -40 °C...150 °C |
| 产品重量 | 105 g |
| | 3.7 oz |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 螺栓材料 | 钢 镀锌 |
| 双耳环材料 | 钢 镀锌 |
| 螺母材料 | 钢 镀锌 |