

连接件
AD-3/4NPT-G3/4-I
订货号: 546551

FESTO



数据表

特性	值
公称通径	19.05 mm
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...10 bar
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
接口 1 的最大紧固扭矩	32 Nm
气接口 2 的最大紧固扭矩	60 Nm
产品重量	98.13 g
气接口，气口 1	外螺纹 3/4 NPT
气接口，气口 2	内螺纹 G3/4
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	PVC
外壳材料	镀锌钢