


双耳环
SG-UNF5/16"-24-B
订货号: 546574

FESTO



数据表

特性	值
规格	UNF5/16-24
基于标准	DIN 71752 ISO 8140
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-40 °C...150 °C
产品重量	1.94 oz
材料说明	RoHS 合规
螺栓材料	钢 镀锌
双耳环材料	钢 镀锌
螺母材料	钢 镀锌