

底座 VABS-S2-1S-N38-C1

订货号: 546761

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|--|
| 宽度 | 42 mm |
| 基于标准 | ISO 5599-2 |
| 安装位置 | 可选 |
| 先导气源 | 外部 |
| 工作压力 | -0.09 Mpa...1 Mpa -0.9 bar...10 bar |
| 工作电压范围 AC | 110 V |
| 工作电压范围 DC | 24 V |
| 抗电涌性 | 4 kV |
| 40°C 时的额定电流 | 2 A |
| 污染等级 | 3 |
| CE 认证 (见合格声明) | 符合欧盟低电压指令 |
| 工作介质 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和先导介质说明 | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 0 - 无耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 防护等级 | IP65 NEMA 4 在组装好的状态下 |
| 环境温度 | -5 °C...50 °C |
| 产品重量 | 371 g |
| 接口横截面 | 0.08 mm ² ...0.75 mm ² |
| 安装方式 | 带通孔 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 底座材料 | 压铸铝 |