



减压阀板

VABF-S1-1-R1C2-C-6

订货号: 546817

FESTO



数据表

特性	值
宽度	42 mm
基于标准	ISO 5599-1
安装位置	可选
垂直气动互联	减压阀, 用于气口 1
控制器功能	输出压力常数 带二级排气
压力表的选择	可提供
压力调节范围 MPa	0.05 Mpa...0.6 Mpa
压力调节范围	0.5 bar...6 bar
压力调节范围 psi	7.25 psi...87 psi
入口压力 1	0.5 bar...10 bar
气源压力 1 MPa	0.05 Mpa...1 Mpa
气源压力 1 psi	7.25 psi...145 psi
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防护等级	IP65 NEMA 4
环境温度	-5 °C...50 °C
产品重量	640 g
采用垂直叠加安装	安装在气路板上 位于单个底座上
压力表接口	通过保持夹紧装置
材料说明	RoHS 合规
控制面板材料	PA
减压阀外壳材料	压铸铝