连接件
NEFC-M12G5-0.3-U1G5

订货号: 547432

数据表

特性	值
安装方式	拧入
电气接口	5 针 M12x1 插头
电缆长度	0.3 m
电缆结构	4 x 0.34 mm²
防护等级	IP20
环境温度	-5 °C...50 °C
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记（见合格声明）	符合英国 RoHS 指令
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
电缆护套材料	PUR
外壳材料	ABS
电触头材料	镀金黄铜