

真空压力表
VAM-40-V1/0-R1/8-E-RG
订货号: 547842

FESTO



数据表

特性	值
压力表公称通径	40
接口位置	居中，背面
基于标准	DIN EN 837-1.
旋入螺钉上的密封件类型	涂敷
安装位置	可选
结构特点	波尔登管式压力表
指示范围	-1 bar...0 bar
刻度	单量程
工作压力	-1 bar...0 bar
防爆	必须遵守证书中的信息！ 区 1 (ATEX) 区 2 (ATEX) 区 21 (ATEX) 区 22 (ATEX)
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
持续负载系数	0.75
交替负载系数	0.66
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-20 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	65 g
测量精度等级	2.5
安装方式	拧入
气动接口	R1/8
旋入螺钉的材料	黄铜
外壳材料	ABS
段材料	PS
屏幕材料	PS