

位置标记
SMM-10
订货号: 547942

FESTO



数据表

特性	值
规格	10
设计	用于 C 型槽
耐腐蚀等级 CRC	3 - 高耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-40 °C...120 °C
安装方式	嵌入 T 型槽 可纵向插入槽内
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	精制铝合金 阳极氧化
螺钉材料	高合金不锈钢