


弹性缓冲器  
DYSC-12-12-Y1F  
订货号: 548014

FESTO



数据表

| 特性                  | 值              |
|---------------------|----------------|
| 规格                  | 12             |
| 行程                  | 12 mm          |
| 缓冲                  | 自调节            |
| 安装位置                | 可选             |
| 位置检测                | 无              |
| 最大冲击速度              | 3 m/s          |
| 室温下的复位时间            | 0.2 s          |
| 最低环境温度下的重置时间        | 1 s            |
| 工作模式                | 推<br>单作用       |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 2 - 中等耐腐蚀能力    |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 环境温度                | -10 °C...80 °C |
| 缓冲长度                | 12 mm          |
| 最大停止力               | 1000 N         |
| 每个行程的最大能耗           | 10 J           |
| 每小时最大能耗             | 36000 J        |
| 最大残余能量              | 0.05 J         |
| 重置力                 | 5 N            |
| 最小插入力               | 35 N           |
| 产品重量                | 81 g           |
| 质量范围                | 45 kg          |
| 安装方式                | 通过锁紧螺母         |
| 材料说明                | RoHS 合规        |
| 密封件材料               | NBR            |
| 外壳材料                | 镀锌钢            |
| 活塞杆材料               | 高合金钢           |