

弹性缓冲器
DYSW-4-6-Y1F
订货号: 548070

FESTO



数据表

特性	值
规格	4
行程	6 mm
缓冲	自调节 软性特征曲线
安装位置	可选
位置检测	无
最大冲击速度	2 m/s
室温下的复位时间	0.2 s
最低环境温度下的重置时间	1 s
工作模式	推 单作用
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 °C...80 °C
缓冲长度	6 mm
最大停止力	100 N
每个行程的最大能耗	0.8 J
每小时最大能耗	7000 J
最大残余能量	0.006 J
重置力	0.7 N
最小插入力	6.5 N
产品重量	6 g
质量范围	1.2 kg
安装方式	通过锁紧螺母
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
外壳材料	高合金钢
活塞杆材料	高合金钢