


弹性缓冲器
DYSW-10-17-Y1F
订货号: 548074

FESTO



数据表

特性	值
规格	10
行程	17 mm
缓冲	自调节 软性特征曲线
安装位置	可选
位置检测	无
最大冲击速度	3 m/s
室温下的复位时间	0.2 s
最低环境温度下的重置时间	1 s
工作模式	推 单作用
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 °C...80 °C
缓冲长度	17 mm
最大停止力	700 N
每个行程的最大能耗	8 J
每小时最大能耗	30000 J
最大残余能量	0.03 J
重置力	3.5 N
最小插入力	25 N
产品重量	67 g
质量范围	20 kg
安装方式	通过锁紧螺母
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
外壳材料	镀锌钢
活塞杆材料	高合金钢