



旋转分度台 DHTG-90-12-A

订货号: 548086

FESTO



数据表

特性	值
规格	90
提动阀的平行度	0.04 mm
提动阀的轴向偏心度	0.02 mm
同心提动阀	0.02 mm
摆动角的重复精度	0.03 deg
缓冲	液压缓冲器, 稳定的特性曲线, 可调
安装位置	可选
工作模式	双作用
结构特点	齿轮联轴器 齿轮齿条 强制先导工作运动顺序
位置检测	通过电感式传感器
螺距	12
工作压力	0.3 Mpa...0.8 Mpa 3 bar...8 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-20 °C...80 °C
声压级	70 dB(A)
防护等级	IP54
环境温度	5 °C...60 °C
转动惯量	300 kgcm ²
最大轴向力, 静态	2000 N
最大牵出扭矩, 静态	150 Nm
最大径向力, 静态	5000 N
最大切向扭矩, 静态	150 Nm

特性	值
6bar 时理论扭矩	4.4 Nm
产品重量	4500 g
安装方式	通过通孔和定位套
气动接口	内螺纹 M5
提动阀材料	镀锌钢
材料说明	RoHS 合规
挡块材料	镀锌钢
盖子材料	精制铝合金
密封件材料	NBR TPE-U(PU)
外壳材料	精制铝合金