

弹性缓冲器
DYEF-M12-Y1F
订货号: 548375

FESTO



数据表

特性	值
规格	M12
行程	4.2 mm
缓冲	两端带弹性缓冲垫，且同时配备金属固定挡块
安装位置	可选
位置检测	无
最大冲击速度	0.8 m/s
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	0 °C...60 °C
缓冲长度	4.2 mm
每个行程的最大能耗	0.12 J
产品重量	39.6 g
安装方式	通过锁紧螺母
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
外壳材料	高合金钢