

**电源模块**  
**CDVI5.0-EB1X-DN-BI**  
产品代号: 548434

**FESTO**



**技术参数**

特性	值
长度	26.5 mm
阀位的最大数量	1
耐腐蚀等级 CRC	3
产品重量	255 g
安装类型	带内螺纹和柱螺栓
气动连接, 气口 1	G1/8
气动连接, 气口 2	G1/8
气动连接, 气口 3	G1/8
气动连接, 气口 4	G1/8
气动连接, 气口 5	G1/8
材料备注	符合 RoHS