


盖子
CPX-M-AK-M
订货号: 548754

FESTO



数据表

特性	值
宽度	11.5 mm
高度	13 mm
长度	49 mm
产品重量	15 g
防护等级	IP65 IP67 在组装好的状态下 符合 IEC 60529 标准
环境温度	-5 °C...50 °C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
螺钉材料	钢 镀锌
密封件材料	NBR
盖子材料	压铸铝
相对空气湿度	5 - 90% 无冷凝