

盖子
CPX-AK-P
订货号: 548757

FESTO



数据表

特性	值
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
相对空气湿度	5 - 90% 无冷凝
防护等级	IP65 IP67 在组装好的状态下 符合 IEC 60529 标准
环境温度	-5 °C...50 °C
产品重量	4 g
材料说明	RoHS 合规
盖子材料	PA
密封件材料	NBR
螺钉材料	钢 镀锌