

终端位置控制器 CPX-CMPX-C-1-H1

订货号: 548931

FESTO



数据表

特性	值
尺寸 (宽x长x高)	50 x 107 x 55 mm
诊断	模块级诊断 通过本地的 7 段显示
最大模块数量	10
显示	7 段式显示
操作员控制装置	3 键
工作电压范围 DC	18 V...30 V
负载电压范围 DC	20 V...30 V
标称负载电压 DC	24 V
标称工作电压 DC	24 V
标称工作电压下的电流消耗	80 mA
容许负载电流	2.5 A
耐冲击性符合 DIN/IEC 68 第 2-29 部分	通过严重等级 2 测试
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
相对空气湿度	5 - 95% 无冷凝
防护等级	IP65 符合 IEC 60529 标准
抗振性符合 DIN/IEC 68 第 2-6 部分	通过严重等级 2 测试
环境温度	-5 °C...50 °C
产品重量	140 g
每条分支的轴数	1
轴分支数量	1
控制接口的电气连接	插座 M9 5 针
电缆长度	30 m
控制接口	数字量 CAN 总线, Festo 协议 集成终端电阻
外壳材料	加强型聚酰胺