

多针节点
VABE-S6-LT-C-S10-R5
订货号: 549047

FESTO



数据表

特性	值
安装位置	可选
最大阀位数量	10, 带双稳态阀 20, 带单稳态阀
最大合成电流	10 A
标称工作电压 DC	24 V
允许的电压波动	+/- 10 %
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防护等级	IP65 NEMA 4
环境温度	-5 °C...50 °C
产品重量	790 g
电气接口的数量	10
电气控制	多针插头
电气接口	5 针 M12 插头
盖子材料	PA
外壳材料	压铸铝