



减压阀板  
VMPA1-B8-R2C2-C-06  
订货号: 549053

FESTO



数据表

| 特性                | 值                               |
|-------------------|---------------------------------|
| 宽度                | 10.5 mm                         |
| 安装位置              | 可选                              |
| 垂直气动互联            | 减压阀，用于气口 2                      |
| 控制器功能             | 输出压力常数<br>带二级排气                 |
| 压力表的选择            | 可提供                             |
| 压力调节范围            | 2 bar...6 bar                   |
| 入口压力 1            | 0.5 bar...10 bar                |
| 工作介质              | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和先导介质说明         | 可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）           |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 1 - 低耐腐蚀能力                      |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 防护等级              | IP65<br>符合 IEC 60529 标准         |
| 环境温度              | -5 °C...50 °C                   |
| 最大紧固扭矩            | 0.25 Nm                         |
| 产品重量              | 73.8 g                          |
| 采用垂直叠加安装          | 安装在气路板上                         |
| 压力表接口             | M5                              |
| 材料说明              | RoHS 合规                         |
| 控制面板材料            | PA                              |
| 密封件材料             | NBR                             |
| 减压阀外壳材料           | PA                              |