


电磁阀
VOVG

订货号: 549438

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	两位三通，常闭，单稳态 两位三通，常开，单电控 两位五通，单稳态
驱动方式	电控
宽度	10 mm 12 mm
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	180 l/min...200 l/min
工作气口	底座 M5 QS-3 QS-4 QS-6
工作电压	12V DC 24V DC 5V DC
工作压力	-0.09 Mpa...0.8 Mpa -0.9 bar...8 bar -13.05 psi...116 psi
结构特点	活塞闸阀
复位类型	气动弹簧
防护等级	IP40
公称通径	2.1 mm
密封原理	软密封
安装位置	可选
先导类型	先导驱动
流向	不可逆
搭接	正重叠
先导压力 Mpa	0.3 Mpa...0.8 Mpa
先导压力	3 bar...8 bar
先导压力 psi	43.5 psi...116 psi
允许的电压波动	+/- 10 %
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力

特性	值
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
介质温度	-5 °C...50 °C
声压级	95 dB(A)
先导介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
环境温度	-5 °C...50 °C
电气接口	2 针 插头
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	FPM HNBR NBR
外壳材料	精制铝合金
螺钉材料	钢 镀锌