


气路板  
**VABM-C7-12M-G18-10**  
订货号: 549647

FESTO



数据表

| 特性                | 值              |
|-------------------|----------------|
| 最大阀位数量            | 10             |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 2 - 中等耐腐蚀能力    |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 产品重量              | 242 g          |
| 气接口，气口 1          | G1/8           |
| 气接口，气口 2          | M7             |
| 气接口，气口 3          | G1/8           |
| 材料说明              | RoHS 合规        |
| 气路板材料             | 精制铝合金          |