

电磁线圈  
MD-2-24VDC-PA  
订货号: 549903

FESTO



数据表

| 特性                | 值                       |
|-------------------|-------------------------|
| 安装位置              | 可选                      |
| 持续通电率             | 100%                    |
| 线圈的特性参数           | 24 V DC: 6.8 W          |
| 允许的电压波动           | +/- 10 %                |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L          |
| 防护等级              | IP65                    |
| 环境温度              | -20 °C...50 °C          |
| 用于安装的最大紧固扭矩       | 0.5 Nm                  |
| 产品重量              | 110 g                   |
| 电气接口              | 符合 DIN EN 175301-803 标准 |
| 安装方式              | 通过滚花螺母                  |
| 材料说明              | RoHS 合规                 |
| 电磁线圈材料            | 热固性塑料<br>铜<br>钢         |
| 线圈材料              | 铜                       |