

电磁线圈
MD-2-230VAC-PA
订货号: 549905

FESTO



数据表

特性	值
驱动方式	电控
安装位置	可选
持续通电率	100%
功率因数 (cos phi)	0.7
线圈的特性参数	230 V AC: 50/60 Hz, 启动功率 14.5 VA, 保持功率 10.5 VA
容许频率波动	+/- 10%
允许的电压波动	+/- 10 %
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟低电压指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国电气设备相关规定
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP65
环境温度	-20 °C...50 °C
用于安装的最大紧固扭矩	0.5 Nm
产品重量	110 g
电气接口	符合 DIN EN 175301-803 标准
安装方式	通过滚花螺母
材料说明	RoHS 合规
电磁线圈材料	热固性塑料 铜 钢
线圈材料	铜