

互连模块
CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL
订货号: 550210

FESTO



数据表

特性	值
安装方式	直角安装
产品重量	187 g
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	压铸铝
电气接口	5 针 7/8" 圆形插头
最大电源	8 A
电源	辅助电源