

# 带电缆插座 KMYZ-4-2,5-B-EX

订货号: 550481

FESTO



## 数据表

特性	值
海事分类	参见证书
安装方式	通过 M2 中央螺丝安装在电磁阀上
安装位置	可选
产品重量	34.5 g
电气接口	直角式插座 电缆 方形结构 MSZB
工作电压范围 DC	3 V...36 V
标称工作电压 DC	24 V
40°C 时的额定电流	1 A
抗电涌性	900 V
保护导线接口	不可用
电缆长度	2.5 m
电缆特征	标准
电缆结构	2 x 0.35 mm <sup>2</sup>
防护等级	IP40
环境温度	-10 °C...50 °C
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国 RoHS 指令
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
电缆护套材料	PVC
外壳材料	PA
电触头材料	青铜