

气路板模块  
CPE14-3/2-PRS-3/8-6-NPT  
订货号: 550614

FESTO



数据表

| 特性                | 值                                      |
|-------------------|----------------------------------------|
| 网格尺寸              | 20 mm                                  |
| 安装位置              | 可选                                     |
| 最大阀位数量            | 6                                      |
| 压力区最大数量           | 2                                      |
| 破裂压力              | 5 Mpa<br>725 psi                       |
| 爆破压力              | 50 bar                                 |
| 工作压力              | -0.09 Mpa...1 Mpa<br>-0.9 bar...10 bar |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 2 - 中等耐腐蚀能力                            |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| 介质温度              | 23 °F...122 °F                         |
| 环境温度              | 23 °F...122 °F                         |
| 用于阀安装的最大紧固扭矩      | 0.9 lbf/ft                             |
| 产品重量              | 13.4 oz                                |
| 管式阀气路板的安装类型       | 带通孔                                    |
| 阀的安装方式            | 通过内螺纹安装                                |
| 气接口，气口 1          | 3/8 NPT                                |
| 气接口，气口 3          | 3/8 NPT                                |
| 气接口，气口 5          | 3/8 NPT                                |
| 材料说明              | RoHS 合规                                |
| 气路板材料             | 精制铝合金                                  |