

接口外壳
CAMI-C
订货号: 552116



数据表

特性	值
标称工作电压 DC	24 V
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
防护等级	IP65 符合 IEC 60529 标准
安装方式	在控制柜壁 M25 上
材料说明	RoHS 合规
安装位置	可选
电气接口	- / 17 针 / 11 针 / 9 针 RJ45 / Coninvers M25 / 弹簧紧固端子 / Sub-D 插头/插头/插头/插头
宽度	67.2 mm
高度	76.1 mm
长度	26 mm