# 电机安装法兰
# EAMF-A-28B-40A

订货号: 552163



## 数据表

| 特性 | 值 |
|---|---|
| 安装位置 | 可选 |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 储存温度 | -25 °C...60 °C |
| 相对空气湿度 | 0 - 95% |
| 环境温度 | -10 °C...60 °C |
| 产品重量 | 37 g |
| 接口代码，电机输入 | 40A |
| 接口代码，离合器外壳 | 28B |
| 材料说明 | RoHS 合规 |