


减速机
EMGA-120-P-G5-SAS-100
订货号: 552197

FESTO



数据表

特性	值
减速机法兰尺寸	120 mm
马达安装法兰尺寸	100 mm
扭转间隙	0.12 deg
减速机类型	行星齿轮
齿轮比	5:1
最大驱动速度	6500 1/min
减速机的工作温度	-25 °C...90 °C
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP54
连续输出扭矩	195 Nm
减速机的惯性动量	1.53 kgcm ²
最大输出扭矩	312 Nm
最大效率	98 %
抗扭刚度	12 Nm/arcmin
产品重量	6000 g
减速机接口，输出轴	120G
减速机接口，驱动轴	100A
材料说明	RoHS 合规