


减速机
EMGA-160-P-G5-SAS-140
订货号: 552201

FESTO



数据表

特性	值
减速机法兰尺寸	160 mm
马达安装法兰尺寸	140 mm
扭转间隙	0.1 deg
减速机类型	行星齿轮
齿轮比	5:1
最大驱动速度	6500 1/min
减速机的工作温度	-25 °C...90 °C
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP54
连续输出扭矩	450 Nm
减速机的惯性动量	6.07 kgcm ²
最大输出扭矩	720 Nm
最大效率	98 %
抗扭刚度	38 Nm/arcmin
产品重量	18000 g
减速机接口，输出轴	160G
减速机接口，驱动轴	140A
材料说明	RoHS 合规