

消声器
U-3/8-BR
订货号: 552421

FESTO



数据表

特性	值
安装位置	可选
工作压力	0 Mpa...1 Mpa 0 bar...10 bar
到大气的流量	5900 l/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7::-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
声压级	82 dB(A)
环境温度	-10 °C...70 °C
产品重量	37 g
气动接口	G3/8
液压缓冲器插件的材料	PE
外壳材料	压铸铝