

消声器  
U-1/8-BR  
订货号: 552423

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                               |
|---------------------|---------------------------------|
| 安装位置                | 可选                              |
| 工作压力                | 0 Mpa...1 Mpa<br>0 bar...10 bar |
| 到大气的流量              | 2050 l/min                      |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| 工作和先导介质说明           | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)          |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 声压级                 | 77 dB(A)                        |
| 环境温度                | -10 °C...70 °C                  |
| 产品重量                | 8 g                             |
| 气动接口                | G1/8                            |
| 液压缓冲器插件的材料          | PE                              |
| 外壳材料                | 压铸铝                             |