



快速排气阀 SE-1/4

订货号: 552431

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	快速排气
气接口, 气口 1	G1/4
气接口, 气口 2	G1/4
安装方式	带通孔
标准标称流量, 排气	1700 l/min
标准标称流量, 气流 6->5 bar	950 l/min
工作压力	0.5 bar...10 bar
环境温度	-20 °C...75 °C
外壳材料	精制铝合金 阳极氧化
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
公称通径	8 mm
安装位置	可选
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-20 °C...75 °C
产品重量	250 g
气接口, 气口 3	G1/4
密封件材料	NBR