



滚轮杠杆式阀
RWB-3-1/8
订货号: 552432

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	两位三通，常闭，单稳态
驱动方式	机械
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	120 l/min
工作气口	G1/8
工作压力	3.5 bar...8 bar
结构特点	活塞阀座
公称通径	3.5 mm
先导类型	先导驱动
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
驱动力	3.1 N
产品重量	160 g
安装方式	带通孔
气接口，气口 1	G1/8
气接口，气口 2	G1/8
气接口，气口 3	G1/8
密封件材料	NBR
外壳材料	精制铝合金 阳极氧化